

Suporte para ventosa ESH-HE-1-M3

Cód. do item: 189253

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1.2 mm
Volume	0.04 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 1
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	1 g
Tipo de fixação	com rosca macho por meio da conexão do vácuo
Fixação por ventosa	Diâmetro de 3 mm
Conexão do vácuo	M3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	Liga de alumínio NBR POM Aço
Material suporte	Aço temperado