


Suporte para ventosa ESH-HE-3-G1/8

Cód. do item: 189255

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3 mm
Volume	0.106 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 3
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	com rosca macho por meio da conexão do vácuo
Fixação por ventosa	M4
Conexão do vácuo	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	Liga de alumínio NBR POM Aço
Material suporte	Aço temperado