

# Suporte para ventosa ESH-HF-2-M10X1

Cód. do item: 189261

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	2.6 mm
Diâmetro nominal	2 mm
Volume	0.09 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	com rosca macho por meio da conexão do vácuo
Fixação por ventosa	Diâmetro de 4 mm
Conexão do vácuo	M10x1
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR POM
Material suporte	Aço temperado