

# Suporte para ventosa ESH-HF-4-M14X1

Cód. do item: 189263

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	6 mm
Diâmetro nominal	4 mm
Volume	0.655 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	52 g
Tipo de fixação	com rosca macho por meio da conexão do vácuo
Fixação por ventosa	M6
Conexão do vácuo	M14x1
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR POM
Material suporte	Aço temperado