

Ventosa ESS-10-SU

Cód. do item: 189285

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da ferramenta	30 mm
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa	10 mm
Volume de sucção	0.05 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 3
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	3.9 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	7 N
Peso do produto	1.5 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M4
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Latão niquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material da ventosa com conector	PUR