

Ventosa com adaptador ESS-30-SN

Cód. do item: 189299

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da ferramenta	110 mm
Diâmetro nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	30 mm
Volume de sucção	0.867 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	40.8 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	19.5 N
Peso do produto	9 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M6
Cor	preto
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR