

# Ventosa com adaptador ESS-60-SU

Cód. do item: 189315

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da ferramenta	350 mm
Diâmetro nominal	6 mm
Diâmetro da ventosa	60 mm
Volume de sucção	3.953 cm <sup>3</sup>
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 5
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	166.1 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	151 N
Peso do produto	49 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M10
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio forjado niquelado Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR