

Ventosa ESS-15-EU

Cód. do item: 189335

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Raio mínimo da ferramenta | 20 mm |
| Diâmetro nominal | 2 mm |
| Diâmetro da ventosa | 15 mm |
| Volume de sucção | 0.35 cm ³ |
| Ponto de conexão | Em cima |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Atribuição do suporte de ventosa | Tamanho 3 |
| Formato de ventosa | redondo extra profundo |
| Pressão operacional | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pressão de operação nominal | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 9.8 N |
| Força transversal sob pressão de operação nominal | 15 N |
| Peso do produto | 1.9 g |
| Tipo de fixação | por meio da conexão do vácuo |
| Conexão do vácuo | M4 |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Material do munhão aparafusado | Latão niquelado |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |

| Característica | Valor |
|----------------------------------|--------------|
| Material da ventosa com conector | PUR |