


Ventosa com adaptador ESS-10-BU

Cód. do item: 189375

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	4 mm
Raio mínimo da ferramenta	20 mm
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa	10 mm
Volume de sucção	0,38 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 3
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	4.7 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	3 N
Peso do produto	1.8 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M4
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Latão niquelado

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR