


Cabo plano KASI-1,5-Y-100

Cód. do item: 18940

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Peso do produto | 71 g |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 75 V |
| Intervalo da tensão de serviço CA | 60 V |
| Intensidade de corrente | 3 A |
| Comprimento do cabo | 100 m |
| Grau de proteção | IP65 com terminais de fios fechados |
| Temperatura ambiente | -40 °C...85 °C |
| Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo | -25 °C...85 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Material da capa do cabo | Mistura de borracha |
| Cor da capa do cabo | amarelo |