

Ventosa para vácuo ESS-4X20-ON

Cód. do item: 189409

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2.5 mm
Tamanho da ventosa	4 x 20 mm
Volume de sucção	0.112 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato de ventosa	oval plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	3.4 N
Força transversal na horizontal sob pressão de operação nominal	4.5 N
Força transversal vertical mediante pressão operacional nominal	11 N
Peso do produto	2.5 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M6
Cor	preto
Dureza Shore	50 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material da ventosa com conector	NBR