

Cabo plano KASI-1,5-Z-100

Cód. do item: 18941

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	71 g
Amplitude de tensão de funcionamento CC	75 V
Intervalo da tensão de serviço CA	60 V
Intensidade de corrente	3 A
Comprimento do cabo	100 m
Grau de proteção	IP65 com terminais de fios fechados
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material da capa do cabo	Mistura de borracha
Cor da capa do cabo	preto