

Ventosa para vácuo ESS-25X75-ON

Cód. do item: 189417

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Tamanho da ventosa	25 x 75 mm
Volume de sucção	6.7 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 5
Formato de ventosa	oval plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	92.5 N
Força transversal na horizontal sob pressão de operação nominal	125.5 N
Força transversal vertical mediante pressão operacional nominal	115 N
Peso do produto	46.8 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M10
Cor	preto
Dureza Shore	50 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material da ventosa com conector	NBR