


Módulo de alimentação VABF-C8-12-P3A5-QX

Cód. do item: 1894888

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso do produto	13.8 g
Conexão pneumática 1	Preparado para cartucho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA