

Distribuidor QSLV4-1/4-1/4-U

Cód. do item: 190793

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 3.1 mm |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado | Revestimento |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Estrutura | Princípio Push-Pull |
| Tamanho do recipiente | 1 |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto máx. | 14 Nm |
| Peso do produto | 40 g |
| Número de saídas | 4 |
| Número de entradas de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 1/4 " " |
| Temperatura ambiente Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Cor anel de desengate | cinza |
| Material do munhão aparafusado | Latão niquelado |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | PBT |
| Material do anel de desengate | POM |
| Material de vedação do tubo flexível | NBR |
| Material braçadeira | Aço inoxidável de alta liga |