

Conexão rápida roscada em T QSTF-1/8-5/16-U

Cód. do item: 190826

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	5 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Forma em L, conexão adicional, rosca fêmea, longitudinal
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	8 Nm
Peso do produto	25 g
Número de saídas	2
Número de entradas de alimentação	1
Tipo de fixação	Sextavado externo 9/16
Conexão pneumática 1	Rosca macho 1/8 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 1/8 NPT para tubo flexível com Ø externo de 5/16 " "
Temperatura ambiente Fahrenheit	14 °F...140 °F
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga