

Válvula de retenção HA-1/4-QS-5/16-U

Cód. do item: 190854

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	QS-5/16
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão	766 l/min
Pressão operacional	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	Latão
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Abrir a pressão diferencial mínima	0.1 bar
Fechar a pressão diferencial mínima	0.2 bar
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	24 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS