

Válvula de retenção HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Cód. do item: 190857

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	QS-5/32
Conexão pneumática 2	10-32 UNF-2A
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão	145 l/min
Pressão operacional	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	Latão
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Abrir a pressão diferencial mínima	0.1 bar
Fechar a pressão diferencial mínima	0.2 bar
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	7.2 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS