

# Válvula de retenção HB-1/2-QS-3/8-U

Cód. do item: 190866

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Função de válvula                              | Função de retenção   |
| Conexão pneumática 1                           | QS-3/8   |
| Conexão pneumática 2                           | 1/2 NPT  |
| Tipo de fixação                                | Parafusável  |
| Vazão nominal padrão                           | 1650 l/min   |
| Pressão operacional                            | -1 bar...10 bar  |
| Temperatura ambiente                           | 0 °C...60 °C   |
| Material corpo                                 | Latão  |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]  |
| Abrir a pressão diferencial mínima             | 0.1 bar  |
| Fechar a pressão diferencial mínima            | 0.2 bar  |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B2-L   |
| Peso do produto                                | 67 g   |
| Indicação sobre os materiais                   | Conformidade RoHS  |