

# Ventosa ESV-40-SNA

Cód. do item: 190993

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da ferramenta	230 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	1.566 cm <sup>3</sup>
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Características especiais	antiestático
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Resistência de superfície	0 Ohm
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:--]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	69.6 N
Peso do produto	7.4 g
Cor	Ponto preto/branco
Dureza Shore	50 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR