

Ventosa ESV-80-SF

Cód. do item: 191006

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Raio mínimo da ferramenta | 400 mm |
| Diâmetro da ventosa | 80 mm |
| Volume de sucção | 19.312 cm ³ |
| Ponto de conexão | Em cima |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Formato de ventosa | Redondo plano |
| Pressão operacional | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pressão de operação nominal | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -10 °C...200 °C |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 309.7 N |
| Peso do produto | 33 g |
| Cor | Cinza |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da ventosa com conector | FPM |