


# Ventosa ESV-30-BU

Cód. do item: 191058

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	8 mm
Raio mínimo da ferramenta	80 mm
Diâmetro da ventosa	30 mm
Volume de sucção	4.07 cm <sup>3</sup>
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	26.2 N
Peso do produto	3.6 g
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR