


Ventosa ESV-50-CS

Cód. do item: 191078

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	17.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	180 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	38.92 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 3,5x
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-30 °C...180 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	63.4 N
Peso do produto	21.3 g
Cor	Transparente
Dureza Shore	50 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	VMQ (silicone)