


# Filtro para vácuo ESF-4A

Cód. do item: 191203

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Grau de filtragem	10 µm
Pressão operacional	-0.95 bar...4 bar
Vazão mediante subpressão = -0,75 bar	260 l/min
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	19 g
Tipo de fixação	com rosca macho por meio da conexão do vácuo
Conexão pneumática	M6
Conexão do vácuo	M6
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do filtro	PVF
Material corpo	Alumínio Latão, niquelado