

Compensador angular ESWA-5

Cód. do item: 191207

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador angular +/-	15 deg
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Junta esférica
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 5
Pressão operacional	-0.95 bar...4 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	57 g
Tipo de fixação	com rosca macho
Fixação por ventosa	M10
Conexão pneumática	M10
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio Latão, niquelado