

LED luminoso para conector MF-LD-12-24DC

Cód. do item: 19143

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	LED
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Peso do produto	1.6 g
Conexão elétrica	Formato B Formato retangular MSF
Amplitude de tensão de funcionamento CC	12 V...24 V
Conexão do cabo de terra	disponível
Potência nominal LED luminoso para conector	0.05 W
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	TPE-U(PU)
Cor	Transparente