

# LED luminoso para conector MC-LD-230AC

Cód. do item: 19146

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	LED
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Peso do produto	1.6 g
Conexão elétrica	Formato A conforme DIN EN 175301-803 Formato retangular MSC
Tensão nominal CA	230 V
Resistência à tensão de choque	4 kV
Conexão do cabo de terra	disponível
Potência nominal LED luminoso para conector	0.33 W
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de poluição	3
Material corpo	TPE-U(PU)
Cor	Transparente