

Plugue SEA-4GS-7-2,5

Cód. do item: 192008

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	com casquilho de rosca
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	18 g
Conexão elétrica	4 pinos Formato A M12x1 Conector macho reto/terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro permitido do cabo	2.5 mm...2.9 mm
Seção transversal	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	PA
Material dos pinos de contato	Latão Bronze branco revestido