

Manipulador cartesiano EXCH-40-

Cód. do item: 1923050

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 40 |
| Posição de instalação | vertical Horizontal |
| Estrutura | Manipulador cartesiano |
| Pressão operacional | 8 bar |
| Aceleração máx., horizontal | 50 m/s ² |
| Aceleração máx., vertical | 30 m/s ² |
| Velocidade máxima, horizontal | 5 m/s |
| Velocidade máx., vertical | 4 m/s |
| Repetibilidade | ±0,1 mm |
| Tempo de ativação | 100% |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | Conforme diretiva de máquinas da UE |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação do Reino Unido para máquinas |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 90% sem condensação |
| Nível de ruído | 74 dB(A) |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | 10 °C...50 °C |
| Carga nominal com dinâmica máxima | 4 kg |
| Tipo de fixação | com kit de montagem com kit de ajustes com elemento de fixação auxiliar |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |