

# Filtro regulador LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A

Cód. do item: 192394

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor  |
|-------------------------------|--|
| Tamanho                       | Maxi   |
| Série                         | D  |
| Segurança de ativação         | Manopla com retentor   |
| Posição de instalação         | Vertical +/- 5°  |
| Grau de filtragem             | 5 µm   |
| Dreno                         | totalmente automático  |
| Estrutura                     | Filtro regulador com manômetro                                   |
| Quantidade máx. de condensado | 43 cm³   |
| Copo de proteção              | Cubeta de proteção metálica                                      |
| Indicador óptico por pressão  | com manômetro  |
| Pressão operacional           | 2 bar...12 bar   |
| Faixa de regulagem de pressão | 0.5 bar...12 bar   |
| Máx. histerese de pressão     | 0.4 bar  |
| Vazão nominal padrão          | 5800 l/min   |
| Meio de operação              | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes |
| Conformidade LABS             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de armazenamento  | -10 °C...60 °C   |
| Qualidade do ar na saída      | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio           | 5 °C...60 °C   |
| Temperatura ambiente          | 5 °C...60 °C   |
| Peso do produto               | 1670 g   |
| Tipo de fixação               | Válvulas reguladoras de fluxo inline                             |
| Conexão pneumática 1          | G3/4   |
| Conexão pneumática 2          | G3/4   |
| Indicação sobre os materiais  | Conformidade RoHS  |
| Material corpo                | Zinco fundido  |
| Material do copo              | PC   |