

Filtro LF-D-MAXI-A

Cód. do item: 192556

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	totalmente automático
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Quantidade máx. de condensado	80 cm ³
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Conexão pneumática 2	Placa de conexão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do filtro	PE
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC