


# Unidade de tratamento de ar FRC-1-D-7-O-MAXI

Cód. do item: 192639

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	manual giratório
Estrutura	Controlador de filtro sem manômetro Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de condensado	80 cm <sup>3</sup>
Grau de filtragem	40 µm
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Indicador óptico por pressão	G1/4 preparado
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Faixa de regulação de pressão	0.5 bar...7 bar
Máx. histerese de pressão	0.4 bar
Vazão nominal padrão	8700 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2520 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC