


Unidade de tratamento de ar FRC-1/4-D-5M-O-MINI

Cód. do item: 192651

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	manual giratório
Estrutura	Controlador de filtro sem manômetro Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de condensado	22 cm ³
Grau de filtragem	5 µm
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Indicador óptico por pressão	G1/8 preparado
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Faixa de regulação de pressão	0.5 bar...12 bar
Máx. histerese de pressão	0.2 bar
Vazão nominal padrão	850 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	660 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC