

# Conector MSSD-EB-S-M14

Cód. do item: 192745

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	10
Tipo de fixação	na válvula solenoide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	17 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete Forma C
Diâmetro do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal de condutor	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	PA
Cor corpo	preto