

# Conector MSSD-C-S-M16

Cód. do item: 192748

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	10
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	38 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete Formato A
Diâmetro do cabo	5.5 mm...8 mm
Seção transversal de condutor	0.5 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	PA
Cor corpo	preto