


Gerador de vácuo VAD-3/8

Cód. do item: 19294

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensão nominal do bico de venturi | 1.5 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Característica do ejetor | alto nível de vácuo |
| Estrutura | Formato em T |
| Pressão operacional | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi |
| Máx. vácuo | 80 % |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -20 °C...80 °C |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 3 | G3/8 |
| Conexão do vácuo | G3/8 |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |