

Cabo com conector KME-1-24-10-LED

Cód. do item: 193455

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação de estado do sinal	LED amarelo
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	570 g
Conexão elétrica 1	Soquete angular, formato quadrado, 3 pinos, formato C
Conexão elétrica 2	extremidade aberta, 2 fios
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Conexão do cabo de terra	não disponível
Comprimento do cabo	10 m
Propriedade de cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura de cabo mín.	52 mm
Diâmetro do cabo	5.2 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,75 mm ²
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	TPE-U(PU)
Material vedações	NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre dourado e prateado