


Placa de montagem VN-T3-BP-NRH

Cód. do item: 193641

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	0.5 Nm
Peso do produto	3.5 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem com trilho
Material da placa	Reforçado com POM
Material da válvula de comporta	POM