

# Cilindro tipo fole EB-385-115

Cód. do item: 193789

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	385
Diâmetro necessário de instalação	400 mm
Curso	115 mm
Altura máx., estendida	175 mm
Ângulo de inclinação máx.	15 deg
Deslocamento máx.	10 mm
Altura de instalação mínima	51 mm
Funcionamento	simples ação
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Força de retorno	300 N
Peso do produto	5900 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material fole	NR/BR
Material corpo	Aço Galvanizado