

Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-QS-8

Cód. do item: 193970

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	QS-8
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	alternativo: Montagem em painel frontal com orifício de passagem Com acessórios
Fluxo nominal normal na direção da regulação	265 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	500 l/min
Pressão operacional	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Reforçado com PA
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	23 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material cabeça recartilhada	Reforçado com PA
Material do parafuso de ajuste	aço de alta liga