

Manipulador cartesiano EXCH-60-

Cód. do item: 1939785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de instalação	vertical Horizontal
Estrutura	Manipulador cartesiano
Pressão operacional	8 bar
Aceleração máx., horizontal	50 m/s ²
Aceleração máx., vertical	30 m/s ²
Velocidade máxima, horizontal	5 m/s
Velocidade máx., vertical	3 m/s
Repetibilidade	±0,1 mm
Tempo de ativação	100%
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de máquinas da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para máquinas
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90% sem condensação
Nível de ruído	81 dB(A)
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...50 °C
Carga nominal com dinâmica máxima	6 kg
Tipo de fixação	com kit de montagem com kit de ajustes com elemento de fixação auxiliar
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS