



# Cilindro antigiro DZF-1 1/4" - -A-P-A-S2

Cód. do item: 194178

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Curso  | 0,04 in...13 in  |
| Diâmetro do êmbolo                             | 1 1/4 " "  |
| Ângulo de torção máximo da haste +/-           | 0.8 deg  |
| Amortecimento                                  | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados                                    |
| Funcionamento                                  | de dupla ação  |
| Proteção antigiro/guia                         | Êmbolo oval  |
| Pressão operacional                            | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar  |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 2 - resistência moderada à corrosão  |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                           | -20 °C...80 °C   |
| Força teórica a 6 bar, retorno                 | 415 N  |
| Força teórica a 6 bar, avanço                  | 415 N  |
| Conexão pneumática                             | 1/8 NPT  |
| Material da tampa                              | Alumínio   |
| Material vedações                              | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Material corpo                                 | Liga de alumínio   |
| Material da haste                              | aço de alta liga   |