

# Cilindro antigiro DZF-2 1/2""-10""-A-P-A

Cód. do item: 194272

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Curso   | 10 in  |
| Diâmetro do êmbolo                            | 2 1/2 " "  |
| Ângulo de torção máxima da haste +/-          | 0.4 deg  |
| Amortecimento                                 | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados                                    |
| Funcionamento                                 | de dupla ação  |
| Proteção antigiro/guia                        | Êmbolo oval  |
| Pressão operacional                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar  |
| Meio de operação                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlre | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2 - resistência moderada à corrosão  |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                          | -20 °C...80 °C   |
| Força teórica a 6 bar, retorno                | 1682 N   |
| Força teórica a 6 bar, avanço                 | 1870 N   |
| Cargas móveis com curso de 0 mm               | 337 g  |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 40 g   |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm         | 25 g   |
| Peso básico com curso de 0 mm                 | 1379 g   |
| Conexão pneumática                            | 1/4 NPT  |
| Material da tampa                             | Alumínio   |
| Material vedações                             | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Material corpo                                | Liga de alumínio   |
| Material da haste                             | aço de alta liga   |