

Tube rigid PQ-AL-28X1,5X3000

Cód. do item: 194593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	28 mm
Diâmetro interno	25 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.337 kg/m
Cor	prata
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	Liga de alumínio