

Articulação esférica CRSGS-M10X1,25

Cód. do item: 195582

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10x1,25
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	87 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do anel externo	aço de alta liga
Material corpo	Aço de alta liga
Material anel interno	aço de alta liga
Material da porca	aço de alta liga