


Cavalete LBN-40

Cód. do item: 195861

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	191 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço galvanizado
Material do pino	Aço Galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado