

Conector fêmea ASI-SD-FK180

Cód. do item: 196089

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--------------------------|
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Peso do produto | 6.2 g |
| Conexão elétrica | 2 pinos Soquete reto |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 75 V |
| Intervalo da tensão de serviço CA | 60 V |
| Intensidade de corrente | 3 A |
| Seção transversal | 1.5 mm ² |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo | -5 °C...50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 °C...85 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | PA |
| Material dos pinos de contato | Bronze |