

# Placa de montagem VN-T6-BP-NRH

Cód. do item: 196956

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	0.8 Nm
Peso do produto	12.4 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem com trilho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Reforçado com PA
Material da válvula de comporta	POM