


Válvula de fechamento HE-N3/4-LO

Cód. do item: 197131

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedação	mole
Função do escape	Não estrangulável
Tipo de comando	Direto
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Valor C	36.28 l/sbar
Valor b	0.21
Vazão nominal padrão	8000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	Parafusável
Posição de instalação	Indiferente
Sentido da vazão	Não reversível
Peso do produto	1000 g
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	1 NPT
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Alumínio em fundição injetada