


Válvula de fechamento HE-G1/2-LO

Cód. do item: 197134

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de vedação	mole
Função do escape	Não estrangulável
Acionamento manual auxiliar	nenhum
Função de válvula	3/2 biestável
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Valor C	28.13 l/sbar
Valor b	0.28
Vazão nominal padrão	6200 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline com orifício de passagem
Posição de instalação	Indiferente
Sentido da vazão	Não reversível
Peso do produto	1100 g
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 3	G1
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Alumínio em fundição injetada PBT